



Vejárovitý brúsny kotúč SLTflex (CER), pružné upínanie M14, Ø 125 mm, Zrinitosť: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566313 60
GTIN	4027497550609
Trieda položky	53L

Popis

Prevedenie:

Lamely v tvare polmesiaca (patentované) sú radiálne spojené s vysoko pevnostným jadrom zo sklolaminátu. Vďaka **konštrukcii bez dosiek** je výstupok dosky **extrémne veľký**. Veľmi vysoká hustota povrchu. M14 závitový upínač, **nie je potrebná upínacia matica**.

Keramické zrno (CER) s abrazívnym vrchným spojmom na **tvrdé použitie**.

Použitie:

Na prácu **na ťažko prístupných miestach**, brúsenie kontúr a na **brúsenie kútových zvarov**. Dlhý výstupok klapky umožňuje **jemné brúsenie**.

Technický opis

Zrinitosť	60
Popis tvaru	šikmý s lamelovým presahom
Ø kotúčov	125 mm
Séria	SLTflex

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Závit	M14
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		