

**Garant****Súprava špirálových vrtákov HSS-Co8 č. 114550 s kazetou, TiAlN, Typ: 1-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	115370 1-10
GTIN	4062406089870
Trieda položky	11B

**Popis****Prevedenie:**

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.

**Technický opis**

Vždy stúpajúce vrtanie	0,5 mm
Počet vrtákov	19
Stopka	Valcová stopka
Rozsah vrtania	1 - 10 mm
Počet rezných hrán Z	2
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 338
Tolerancia menovitého $\varnothing$	h8
Uhol špičky	135 Stupeň
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Špirálový vrták

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	31	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

### Príslušenstvo

Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 2,5	114550 2,5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 5	114550 5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 3,5	114550 3,5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 4,5	114550 4,5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 8	114550 8
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 4	114550 4
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 1	114550 1
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 5,5	114550 5,5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 6,5	114550 6,5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 9	114550 9
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 10	114550 10
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 8,5	114550 8,5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 9,5	114550 9,5
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 7	114550 7
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 6	114550 6
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 1,5	114550 1,5

## Technický list

Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 2	114550 2
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 3	114550 3
Špirálový vrták HSS-Co8 Ø DC h8 7,5	114550 7,5
Prázdná kazeta na špirálové vrtáky DIN 338 Typ 1-10	115470 1-10