

Garant**Nadstavbová čelusť Gripp tuhá, pre typ: 100SG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361128 100SG
GTIN	4062406090265
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Na upínanie vložiek Gripp c. 361163. Počet vložiek vel. 100 = 5 a vel. 125 = 6. Vhodné skrutky c. 361164 a vložky Gripp je potrebné objednať samostatne.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Dĺžka l_1	5,75 mm
Šírka čelustí b	100 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Dĺžka čelustí l	60 mm
Výška čelusti h	40 mm
Výška h_1	20 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

