

Garant**Nadstavbová čelusť Gripp výkyvná, pre typ: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361129 160
GTIN	4062406090272
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Na upnutie upínacích vložiek Gripp č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slúži na kompenzáciu nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Montážne odporúčanie na upevnenie **upínacieho modulu**.

Vhodná protičelusť č. 361128.

Technický opis

Dĺžka l_1	40 mm
Výška čelusti h	40 mm
Výška h_1	40 mm
Šírka čelustí b	160 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Uhol výkyvu	30 Stupeň

Dĺžka čelustí I	78,5 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák