

Garant**Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 80S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 80S
GTIN	4062406090487
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Geniálny systém rýchlej výmeny čelustí.**
- **Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchla a intuitívna obsluha.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.**

Použitie:

Perfektne na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

Technický opis

Hmotnosť	3,2 kg
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 80
Séria	Xtric
Upínacia sila do maximálne	25 kN
L	170 mm
B	80 mm
Rozmery cez steny	5 mm
Rozmery cez steny	10 mm
Maximálny ťahovací moment	85 Nm
Rozsah upínania S2	74 - 144 mm
Rozsah upínania S1	0 - 76 mm
Výška H	40 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
Rozstup spodnej strany	52 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 22C	363075 22C
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20C	363075 20C

Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 15	363075 15
Nadstavbová čelusť systém LANG pre typ 80	363018 80
Nadstavbová čelusť systém LANG s redukovanou šírkou pre typ 40C	363030 40C
Matica vretena, pevná doprava Typ 80	363097 80
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20	363075 20
Matica vretena, výkyvná vpravo Typ 80	363099 80
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 10	363075 10
Nadstavbová čelusť systém LANG s povrchovou úpravou pre typ 80	363022 80
Nadstavbová čelusť, štandardná s povrchovou úpravou pre typ 80	363014 80
Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 120	363080 120
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 5	363075 5
Nadstavbová čelusť, štandardná pre typ 80	363010 80
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642229 10
Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 120	656050 120
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 22	363075 22
Mäkká nastavbová čelusť Typ 120S	363034 120S
Mäkká nastavbová čelusť Typ 120A	363034 120A
Súprava vyrovnávacích a upínacích nástrojov Xtric Typ 80	363102 80
Matica vretena, výkyvná vľavo Typ 80	363098 80
Nadstavbová čelusť, štandardná s redukovanou šírkou pre typ 40C	363026 40C
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 7	363075 7
Náhradné vreteno pre XTRIC Typ 80S	363084 80S