

Garant**Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 80SP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 80SP
GTIN	4062406090494
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Geniálny systém rýchlej výmeny čelustí.**
- **Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchla a intuitívna obsluha.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.**

Použitie:

Perfektne na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

Technický opis

Séria	Xtric
L	170 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 80
Upínacia sila do maximálne	25 kN
Hmotnosť	3,2 kg
B	80 mm
Rozmery cez steny	10 mm
Rozmery cez steny	5 mm
Uhol výkyvu	±2 Stupeň
Maximálny ťahovací moment	85 Nm
Rozsah upínania S1	0 - 76 mm
Rozsah upínania S2	74 - 144 mm
Výška H	40 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
Rozstup spodnej strany	52 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Súprava vyrovnávacích a upínacích nástrojov Xtric Typ 80	363102 80
--	-----------

Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20	363075 20
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 22C	363075 22C
Momentové kľúčeš prepínateľnou račňou Maximálny uťahovací moment 120	656050 120
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 22	363075 22
Nadstavbová čelusť systém LANG pre typ 80	363018 80
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 10	363075 10
Nadstavbová čelusť, štandardná pre typ 80	363010 80
Nadstavbová čelusť systém LANG s povrchovou úpravou pre typ 80	363022 80
Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 120	363080 120
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 5	363075 5
Matica vretena, výkyvná vľavo Typ 80	363098 80
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 15	363075 15
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20C	363075 20C
Mäkká nastavbová čelusť Typ 120A	363034 120A
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 7	363075 7
Mäkká nastavbová čelusť Typ 120S	363034 120S
Nadstavbová čelusť, štandardná s redukovanou šírkou pre typ 40C	363026 40C
Ložisko vretena, kompletne Typ 80/170	363008 80/170
Matica vretena, pevná doprava Typ 80	363097 80
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642229 10
Nadstavbová čelusť, štandardná s povrchovou úpravou pre typ 80	363014 80
Nadstavbová čelusť systém LANG s redukovanou šírkou pre typ 40C	363030 40C
Matica vretena, výkyvná vpravo Typ 80	363099 80