

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315/21****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313715 315/21
GTIN	2050001929723
Trieda položky	33T

**Popis****Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

**Technický opis**

Vzdialenosť otvorov b	30 mm
Výška H	60 mm
pre závit DIN 912	M16
Vzdialenosť otvorov a	39 mm
Šírka drážky D	21 mm
pre typ skľučovadla	315 mm

Dĺžka L	129 mm
Šírka B	50 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo