

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 165****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313715 165
GTIN	2050001929686
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

Technický opis

Výška H	32 mm
pre typ skľučovadla	165 mm
Šírka drážky D	12 mm
Dĺžka L	72 mm
Šírka B	32 mm
Vzdialenosť otvorov b	20 mm

pre závit DIN 912	M10
Vzdialenosť otvorov a	15 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo