



## Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Ocel, pre typ skľučovadla: 250



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313435 250
GTIN	2050001929525
Trieda položky	33T

### Popis

**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

**Použitie:**

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

### Technický opis

pre typ skľučovadla	250 mm
Výška H	70 mm
Dĺžka L	80 mm
Vzdialenosť otvorov b	28 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm

Šírka B	180 mm
Šírka drážky D	21 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo