



**Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kuželom a základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 250/8**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Trieda položky	33U

## Popis

### Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do  $\varnothing$  315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných  $\varnothing$ .

### Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Materiál:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

**Rozsah balenia:**

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 313200 – 313350.

## Technický opis

Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	10 - 250 mm
maximálne otáčky	4200 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	92 - 252 mm
Hmotnosť	33,9 kg
Počet rozperných skrutiek	4
Upínací zdvih na čelust' S	7,7 mm
Prietok E	62 mm
Vonkajší Ø A	256 mm
Typ	250
Veľkosť rozperných skrutiek	M16
Ø centrovacieho kužela B	139,735 mm
Upínanie krátkeho kužela	8
Kľúč Vnútorňý šesthran K	16 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

## Príslušenstvo

Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250	313210 250
Súprava základných čelustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 250	313207 250
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250	313205 250
Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250	313250 250
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250	313200 250