



Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313755 250
GTIN	2050002054448
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

Výška H	40 mm
Dĺžka L	125 mm
pre typ skľučovadla	250 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm
Šírka B	42 mm

Šírka drážky D	16 mm
pre závit DIN 912	M12
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo