




## Sada nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 210



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313470 210
GTIN	2050001929631
Trieda položky	33T

### Popis

**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Kalené.

**Použitie:**

Na vonkajšie a vnútorné upnutie.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

**Dokúpené nastavbové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

### Technický opis

Dĺžka L	84,3 mm
Vzdialenosť otvorov a	28,7 mm
pre typ skľučovadla	210 mm
Výška H	49 mm

Vzdialenosť otvorov b	19 mm
Šírka drážky D	17 mm
Šírka B	40 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo