



## Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-4, Typ: 160



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 313117 160    |
| GTIN             | 2050001928757 |
| Trieda položky   | 33U           |

### Popis

#### Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do  $\varnothing$  315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných  $\varnothing$ .

#### Popis:

Kalený, extrémne tuhý a leštený kôš na obloženie.

Základné čeluste so šikmým ozubením.

Špeciálne tvarovanie s hranou proti striekaniu.

Tlačidlo pre výmenu čelustí.

Čelustový zámok (3-násobný - okrem veľkosti 400).

Západkový kolík na predsunutie základnej čeluste.

Aktivácia pomocou šesťuholníkového pripojenia.

**Použitie:**

Pre stroje s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a následne sústružníckemu skľučovadlu.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiál:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

**Rozsah balenia:**

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 313200 – 313350.

## Technický opis

|   |  |
|---|--|
| Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri | 65 - 186 mm  |
| Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka | 5 - 170 mm   |
| Upínací zdvih na čelusť S                               | 6,5 mm   |
| Hmotnosť  | 7,9 kg   |
| Ø centrovania B   | 145 mm   |
| Typ   | 160  |
| Prietok E   | 42 mm  |
| Kľúč Vnútorý šesťhran K                                 | 12 mm  |
| Vonkajší Ø A  | 165 mm   |
| maximálne otáčky  | 5400 min <sup>-1</sup>                                       |
| Výška skľučovadla D                                     | 68,5 mm  |
| Séria   | ROTA-S plus  |
| Norma   | DIN 702-4  |
| Farebný kód pre príslušenstvo                           | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami |
| Druh produktu   | Skľučovadlo klinovej tyče                                    |

---

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 160             | 313250 160 |
| Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 160             | 313210 160 |
| Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 160 | 313207 160 |
| Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 160 | 313200 160 |
| Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 160 | 313205 160 |