



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313755 315
GTIN	2050001929808
Trieda položky	33T

### Popis

**Prevedenie:**

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

**Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.**

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

### Technický opis

Šírka drážky D	18 mm
Výška H	50 mm
Šírka B	50 mm
Dĺžka L	145 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm
pre typ skľučovadla	315 mm

Vzdialenosť otvorov b	30 mm
pre závit DIN 912	M14
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo