



Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s nedelenými stupňovými čelustami, DIN 702-4, Typ: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313115 250
GTIN	2050001928726
Trieda položky	33U

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do \varnothing 315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných \varnothing .

Popis:

Kalený, extrémne tuhý a leštený kôš na obloženie.

Základné čeluste so šikmým ozubením.

Špeciálne tvarovanie s hranou proti striekaniu.

Tlačidlo pre výmenu čelustí.

Čelustový zámok (3-násobný - okrem veľkosti 400).

Západkový kolík na predsunutie základnej čeluste.

Aktivácia pomocou šesťuholníkového pripojenia.

Použitie:

Pre stroje s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbosené stroju a následne sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah balenia:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Obsahuje 1 súpravu nerozdelených stupňovitých čelustí.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 313200 – 313350.

Technický opis

Hmotnosť	28,8 kg
Ø centrovania B	235 mm
Typ	250
Upínací zdvih na čelust' S	7,7 mm
Kľúč Vnútorý šesťhran K	16 mm
Prietok E	62 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	92 - 252 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	10 - 250 mm
Vonkajší Ø A	256 mm
Výška skľučovadla D	98 mm
maximálne otáčky	4200 min ⁻¹
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250

313205 250

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250

313200 250

Tvrdé nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250

313250 250

Tvrdé nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250

313210 250

Súprava základných čeľustí 3dielna,rovné ozubenie pre typ skľučovadla 250

313207 250