

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315/21****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

Vzdialenosť otvorov a	30 mm
Dĺžka L	145 mm
Šírka drážky D	21 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
pre závit DIN 912	M16
Vzdialenosť otvorov b	30 mm

Šírka B	50 mm
Výška H	50 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo