



## Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-4, Typ: 250



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313117 250
GTIN	2050001928771
Trieda položky	33U

### Popis

#### Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do  $\varnothing$  315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných  $\varnothing$ .

#### Popis:

Kalený, extrémne tuhý a leštený kôš na obloženie.

Základné čeluste so šikmým ozubením.

Špeciálne tvarovanie s hranou proti striekaniu.

Tlačidlo pre výmenu čelustí.

Čelustový zámok (3-násobný - okrem veľkosti 400).

Západkový kolík na predsunutie základnej čeluste.

Aktivácia pomocou šesťuholníkového pripojenia.

**Použitie:**

Pre stroje s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbené stroju a následne sústružníckemu skľučovadlu.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiál:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

**Rozsah balenia:**

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 313200 – 313350.

## Technický opis

Prietok E	62 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	92 - 252 mm
Upínací zdvih na čelusť S	7,7 mm
Hmotnosť	28,8 kg
Kľúč Vnútorý šesthran K	16 mm
maximálne otáčky	4200 min <sup>-1</sup>
Výška skľučovadla D	98 mm
Typ	250
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	10 - 250 mm
Vonkajší Ø A	256 mm
Ø centrovania B	235 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

---

## Príslušenstvo

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250	313250 250
Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250	313200 250
Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 250	313207 250
Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250	313210 250
Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250	313205 250