



Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 165



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313455 165
GTIN	2050001929587
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a **presne vybrúsené** ozubenie, **brunované**.

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

Technický opis

Vzdialenosť otvorov b	20 mm
pre závit DIN 912	M10
Výška H	40 mm
pre typ skľučovadla	165 mm
Šírka B	35 mm
Dĺžka L	80 mm

Šírka drážky D	14 mm
Vzdialenosť otvorov a	15 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo