



Sada nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313770 315
GTIN	2050001929853
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Kalené.

Použitie:

Na vonkajšie a vnútorné upnutie.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

Dokúpené nastavcové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajzte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

Technický opis

pre typ skľučovadla	315 mm
Výška H	52 mm
Šírka B	50 mm

Vzdialenosť otvorov b	30 mm
Šírka drážky D	21 mm
Vzdialenosť otvorov a	20 mm
Dĺžka L	104 mm
pre závit DIN 912	M16
Materiál	Oceľ 16MnCr5
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeluste
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo