

**Garant****Upínacia matica ER vnútorná, pre ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309621 32     |
| GTIN             | 4062406093464 |
| Trieda položky   | 31Z           |

**Popis****Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Vnútorná upínacia matica s vonkajším závitom. **S drážkami.**

**Vhodné pre:**

Klieštínový upínač ER s vnútorným závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.

Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Upozornenie:**

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

**Technický opis**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Vonkajší Ø D              | 40 mm   |
| Závit                     | M40×1,5 |
| pre ER                    | 32 mm   |
| maximálny ťahovací moment | 70 Nm   |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Celková délka L     | 17,5 mm         |
| Rozmer cez steny SW | 32 mm           |
| Norma               | DIN 6499 D      |
| Druh produktu       | Upínacia matica |