

Garant**Upínacia matica ER vnútorná, pre ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309621 40
GTIN	4062406093471
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Vnútorná upínacia matica s vonkajším závitom. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Klieštinový upínač ER s vnútorným závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.
Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Celková dĺžka L	20 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Závit	M50×1,5
pre ER	40 mm

maximálny ťahovací moment	120 Nm
vhodný hákový kľúč č. 628400	45/50
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica