

**Garant****Upínacia matica ER vnútorná, pre ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309621 16
GTIN	4062406093440
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Vnútorná upínacia matica s vonkajším závitom. **So šesťhrannom SW 25.**

**Vhodné pre:**

Klieštínový upínač ER s vnútorným závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.

Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Upozornenie:**

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

**Technický opis**

maximálny ťahovací moment	40 Nm
pre ER	16 mm
Závit	M24×1
Vonkajší Ø D	24 mm

Celková délka L	11 mm
Rozmer cez steny SW	19 mm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica