



## Sada mäkkých čelustí 3-dielna rovné ozubenie, pre typ skľučovadla: 160



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313227 160
GTIN	2050001929198
Trieda položky	33T

### Popis

#### Prevedenie:

Ozubenie tvrdené a brúsené.

#### Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

#### Materiál:

C45, zušľachtený

#### Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhu.

#### Upozornenie:

- **Dokúpené nastavcové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**
- **Pre prispôsobenie na sústružnicke skľučovadlo dbajte na zuby ozubeného kolesa.**

### Technický opis

Dĺžka L	65 mm
---------	-------

Výška H	55,5 mm
Šírka B	20 mm
pre typ skľučovadla	160 mm
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče