



Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-4, Typ: 315



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313117 315
GTIN	2050001928788
Trieda položky	33U

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do \varnothing 315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných \varnothing .

Popis:

Kalený, extrémne tuhý a leštený kôš na obloženie.

Základné čeluste so šikmým ozubením.

Špeciálne tvarovanie s hranou proti striekaniu.

Tlačidlo pre výmenu čelustí.

Čelustový zámok (3-násobný - okrem veľkosti 400).

Západkový kolík na predsunutie základnej čeluste.

Aktivácia pomocou šesťuholníkového pripojenia.

Použitie:

Pre stroje s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a následne sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah balenia:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 313200 – 313350.

Technický opis

maximálne otáčky	3400 min ⁻¹
Upínací zdvih na čelust' S	9,9 mm
Hmotnosť	54,2 kg
Výška skľučovadla D	117 mm
Typ	315
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelust'ami vnútri	95 - 326 mm
Ø centrovania B	300 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelust'ami zvonka	14 - 333 mm
Vonkajší Ø A	323 mm
Kľúč Vnútorný šesťhran K	16 mm
Prietok E	92 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelust'ami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 315	313250 315
Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 315	313205 315
Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 315	313207 315
Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 315	313200 315
Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 315	313210 315