



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 250



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313715 250
GTIN	2050001929709
Trieda položky	33T

### Popis

**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

### Technický opis

Dĺžka L	110 mm
Šírka drážky D	16 mm
Výška H	42 mm
pre typ skľučovadla	250 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm
pre závit DIN 912	M12

Vzdialenosť otvorov a	30 mm
Šírka B	40 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo