



**Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kuželom nedelenými stupňovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 315/8**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Trieda položky	33U

## Popis

### Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do  $\varnothing$  315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných  $\varnothing$ .

### Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrážkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medziprírubby priamo na hlavu vretena.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Materiál:

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

**Rozsah balenia:**

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Obsahuje 1 súpravu nerozdelených stupňovitých čelustí.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 313200 – 313350.

**Technický opis**

Počet rozperných skrutiek	4
Veľkosť rozperných skrutiek	M16
Prietok E	92 mm
Upínanie krátkeho kužela	8
maximálne otáčky	3400 min <sup>-1</sup>
Ø centrovacieho kužela B	139,735 mm
Hmotnosť	62,6 kg
Vonkajší Ø A	323 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	95 - 326 mm
Upínací zdvih na čelust' S	9,9 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	14 - 333 mm
Typ	315
Kľúč Vnútorý šesťhran K	16 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke sklúčovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Sklúčovadlo klinovej tyče

**Príslušenstvo**

313250 315

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ  
skľučovadla 315

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ  
skľučovadla 315

313205 315

Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ  
skľučovadla 315

313207 315

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ  
skľučovadla 315

313210 315

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ  
skľučovadla 315

313200 315