



Sada mäkkých čelustí 3-dielna šikmé ozubenie, pre typ skľučovadla: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313225 250
GTIN	2050001929167
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Ozubenie tvrdené a brúsené.

Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Materiál:

C45, zušľachtený

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Technický opis

pre typ skľučovadla	250 mm
Výška H	70 mm
Dĺžka L	115 mm
Šírka B	26 mm

vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnicke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče