

**Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Hliník, pre typ skľučovadla: 250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313737 250
GTIN	2050001929754
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhms a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

Technický opis

Dĺžka L	87,5 mm
Šírka B	180 mm
Vzdialenosť otvorov a	40 mm
pre typ skľučovadla	250 mm
Šírka drážky D	16 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm
Výška H	80 mm

vhodné pre farebný kód

Schunk silové upínacie
puzdro a čeluste

Druh produktu

Čeluste pre silové
upínacie skľučovadlo