



## Mäkké nadstavbové čeluste 3dielna sada, pre typ skľučovadla: 315



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313220 315
GTIN	2050001929129
Trieda položky	33T

### Popis

#### Prevedenie:

Neodstupňované, na vysústruženie jednotlivých  $\emptyset$  upínania. **Jemne frézovaná** dosadacia plocha, **brunovaná**.

#### Prevedenie reklamného textu:

Neodstupňované, na vysústruženie jednotlivých  $\emptyset$  upínania

#### Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny**. Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nadstavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste. Na upínanie nepravidelne tvarovaných alebo už opracovaných obrobkov, ktoré sa nesmú poškodiť. Čeluste sú opracované podľa tvaru obrobku.

#### Použitie reklamného textu:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste.

#### Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

#### Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

#### Upozornenie:

Nadstavbové čeluste z hliníka, **na požiadanie**.

**Technický opis**

Šírka drážky D	12 mm
Výška H	54 mm
Dĺžka L	145 mm
Dĺžka priehradky A	26 mm
Šírka B	35 mm
Vzdialenosť otvorov b	54 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnicke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče