

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313415 250
GTIN	2050001929495
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

Technický opis

pre závit DIN 912	M16
Dĺžka L	120 mm
Šírka B	50 mm
Šírka drážky D	21 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm
Výška H	80 mm

vhodné aj pre typ skľučovadla	315 mm
pre typ skľučovadla	250 mm
Vzdialenosť otvorov b	28 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo