



**Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kuželom nedelenými stupňovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 250/6**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Trieda položky	33U

## Popis

### Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do  $\varnothing$  315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných  $\varnothing$ .

### Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medziprírubby priamo na hlavu vretena.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Materiál:

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

**Rozsah balenia:**

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Obsahuje 1 súpravu nerozdelených stupňovitých čelustí.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 313200 – 313350.

**Technický opis**

Typ	250
Počet rozperných skrutiek	4
Vonkajší Ø A	256 mm
Upínanie krátkeho kužela	6
Ø centrovacieho kužela B	106,39 mm
Upínací zdvih na čelust' S	7,7 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	10 - 250 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	92 - 252 mm
Prietok E	62 mm
maximálne otáčky	4200 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	33,2 kg
Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Kľúč Vnútorý šesťhran K	16 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke sklúčovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Sklúčovadlo klinovej tyče

**Príslušenstvo**

313210 250

Tvrde nadstavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250

313205 250

Tvrde nadstavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250

313250 250

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250

313200 250

Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 250

313207 250