



Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kuželom a základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 200/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Trieda položky	33U

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do \varnothing 315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných \varnothing .

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah balenia:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 313200 – 313350.

Technický opis

Prietok E	52 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Hmotnosť	18,6 kg
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	72 - 224 mm
Vonkajší Ø A	206 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	8 - 208 mm
Ø centrovacieho kužela B	106,39 mm
maximálne otáčky	4800 min ⁻¹
Upínací zdvih na čelust' S	7 mm
Typ	200
Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Upínanie krátkeho kužela	6
Kľúč Vnútorňý šesťhran K	12 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200	313250 200
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200	313205 200
Súprava základných čelustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 200	313207 200
Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200	313210 200
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200	313200 200