


**Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Hliník, pre typ skľučovadla: 315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313737 315
GTIN	2050001929761
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhms a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

Technický opis

pre typ skľučovadla	315 mm
Vzdialenosť otvorov a	45 mm
Šírka drážky D	21 mm
Dĺžka L	117 mm
Výška H	78 mm
Šírka B	240 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm

vhodné pre farebný kód

Schunk silové upínacie
puzdro a čeluste

Druh produktu

Čeluste pre silové
upínacie skľučovadlo