

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSOUR**Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343, 185 E, Ø napnutia: 46mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329555 46     |
| GTIN             | 4045197725028 |
| Trieda položky   | 34D           |

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie klieštiny, **okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Presnosť:

**Tolerancie obvodovej hádzavosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

### Upozornenie:

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) **na vyžiadanie!**  
Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s priečnymi drážkami.

## Technický opis

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| F               | 66 mm     |
| Uhol $\alpha$   | 15 Stupeň |
| K               | 84 mm     |
| Ø napnutia      | 46 mm     |
| A               | 73 mm     |
| Celková dĺžka L | 110 mm    |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Typ           | 185 E              |
| Druh produktu | Upínacia klieština |