

**Súprava meracích nástrojov, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952083 8
GTIN	2050002005105
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952083: 1 ks  
Nónius posuvného meradla HOLEX c. 410200 vel. 150: 1 ks  
Príložný uholník HOLEX c. 452600 vel. 150 × 100: 1 ks  
Uhlové meradlo HOLEX c. 453000 vel. 120×150: 1 ks  
Tvrdokovová rysovacia ihla HOLEX Č. 458800 veľ. HM: 1 ks  
Ocelové meradlo HOLEX c. 461805 vel. 300: 1 ks  
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks  
Plastový skladací meter WIHA c. 466200 vel. 2: 1 ks  
Vodováha s magnetom HOLEX c. 467436 vel. 400: 1 ks

**Technický opis**

Hmotnosť	1,368 kg
Šírka	200 mm
Počet nástrojov	8
Hĺbka	600 mm
Šírka v G	8
Hĺbka v G	24

Prevedenie	s meradlom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x24
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952083	952001 952083
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúcematovaná s členením na zadnej strane Celková dĺžka 300	461805 300
Posuvné meradloNónius 1/20 Rozsah merania 150	410200 150
Plastový skladací meter Dĺžka 2	466200 2
Hliníková vodováhas magnetom Dĺžka 400	467436 400
Príložný uholníkPresnosť 2 Dĺžka ramien 150X100	452600 150X100
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla Typ	458800
Uhlomer s otvoreným stupňovým oblúkom Stupeň oblúku- Øxdĺžka ramena 120X150	453000 120X150