


Garant**Súprava očkových klúčov, Počet nástrojov: 19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952452 19
GTIN	4062406090708
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952452: 1 ks

Ocko-vidlicový klúč GARANT c. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	24
Hĺbka	600 mm
Počet nástrojov	19
Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Prevedenie	s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúč)
Hmotnosť	2,062 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×24

najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613600 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613600 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613600 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613600 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613600 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613600 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613600 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613600 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613600 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613600 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613600 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613600 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613600 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613600 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613600 15
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952452	952001 952452
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613600 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613600 17