

**KERN****Paletová váha, Rozsah váživosti: 3000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919912 3000
GTIN	4045761203204
Trieda položky	96D

**Popis****Prevedenie:**

Mobilná paletová váha. 2 kolieska a rukoväť na pohodlnú prepravu váhy.  
Dynamické váženie: pri nestabilných podmienkach váženie alebo pri vážení zvierat sa vypočíta hodnota váženia z tvorby priemernej hodnoty.  
S možnosťou batériového pohonu. 4 hliníkové vážiace články potiahnuté silikónom.  
Uchytenie bremena: oceľ, s práškovou povrchovou úpravou. Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou IP67.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

S pracovným ochranným krytom, externý sieťový adaptér.

**Povrchová úprava farby:**

oceľ, s práškovou povrchovou úpravou.

**Technický opis**

Výška	110 mm
maximálny rozsah váženia	1 - 3000 kg
Hĺbka	1195 mm

Rozsah váživosti	3000 kg
Odčítanie	1000 g
Šírka	840 mm
Počet obsiahnutých batérií	4
Hmotnosť	51 kg
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Typ batérií	Mignon, AA
Druh produktu	Paletová váha