

FAHRION®
FAHRTZEUGE UND PRESSEN**Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343, 185 E, Ø napnutia: 11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329555 11 |
| GTIN | 4045197724670 |
| Trieda položky | 34D |

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny, **okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Norma:**DIN 6343****Presnosť:**

Tolerancie obvodovej hádzavosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornenie:

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) **na vyžiadanie!**
Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s priečnymi drážkami.

Technický opis

| | |
|-----------------|-----------|
| Ø napnutia | 11 mm |
| A | 73 mm |
| Uhol α | 15 Stupeň |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |
| Celková dĺžka L | 110 mm |

| | |
|---------------|--------------------|
| Typ | 185 E |
| Druh produktu | Upínacia klieština |