



Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Hliník, pre typ skľučovadla: 315



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313437 315
GTIN	2050001929570
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Materiál:

Hliník

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

Technický opis

pre typ skľučovadla	315 mm
Šírka drážky D	21 mm
Výška H	78 mm
Dĺžka L	117 mm
Vzdialenosť otvorov a	70 mm

Vzdialenosť otvorov b	28 mm
Šírka B	240 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo