

**Sada stupňových čelustí 3K-dielna, rovné ozubenie, pre typ skľučovadla: 250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313237 250
GTIN	2050001929440
Trieda položky	33T

Popis**Použitie:**

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Ako sústružnícke alebo vŕtacie čeluste.

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Upozornenie:

- **Dokúpené nastavcové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**
- **Pre prispôsobenie na sústružnícke skľučovadlo dbajte na zuby ozubeného kolesa.**

Technický opis

pre typ skľučovadla	250 mm
Dĺžka L	107,4 mm
Šírka B	26 mm
Výška H	65 mm

Prevedenie	2-stupňový
Druh produktu	Čeluste sklúčovadla klinovej tyče