




Súprava základných čelustí 3dielna, šikmé ozubenie, pre typ skľučovadla: 400



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 313205 400 |
| GTIN | 2050001928986 |
| Trieda položky | 33T |

Popis

Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na upnutie tvrdých alebo mäkkých nastavbových čelustí. Upevňovacie skrutky pre nastavbové čeluste sú súčasťou dodávky.

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|--------|
| Šírka B | 45 mm |
| Šírka drážky A | 30 mm |
| pre typ skľučovadla | 400 mm |
| Šírka priehradky D | 18 mm |
| Dĺžka L | 160 mm |
| vhodné aj pre typ skľučovadla | 500 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Vzdialenosť otvorov b | 60 mm |
| vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami |
| vhodné pre farebný kód | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami |
| Druh produktu | Čeluste skľučovadla klinovej tyče |