



Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Ocel, pre typ skľučovadla: 210



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313435 210
GTIN	2050001929518
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka B	140 mm
Šírka drážky D	17 mm
Dĺžka L	69,5 mm
Vzdialenosť otvorov a	35 mm
pre typ skľučovadla	210 mm

Výška H	60 mm
Vzdialenosť otvorov b	22 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo