

BENNING**Digitálne kliešte na meranie prúdu, Označenie výrobcu: CMP2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s osvetleným LC displejom. Bezpečné meranie striedavého a jednosmerného el. prúdu bez vstupu do el. obvodu. Zaznamenanie nameraných hodnôt/maximálnej nameranej hodnoty, relatívne meranie.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Najvyššie rozlíšenie 10 mA AC v meracom rozsahu 40 A. Integrovaný voltový snímač (NCV) signalizuje fázové napätie a prerušenie kábla vo vedení bez kontaktu (optický/akustický). Meranie rozbehového prúdu (INRUSH), dolnopriepustný filter (LPF), funkcia ZERO.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

Technický opis

Striedavý prúd AC	10 mA – 400 A
maximálny otvor klieští	23 mm

Základná presnosť	2 %
Merací proces	TRUE RMS
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Funkcia ukladania	HOLD
Rozsah zobrazovania	4200
Jednosmerný prúd DC	10 mA – 400 A
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2× 081561 LR3
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia Prúdové kliešte Typ D	027050 D
Kalibrácia DAkkS Prúdové kliešte Typ D	027060 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------