

**HOLEX****Leštiaci tanier so suchým zipsom M14, Vonkajší Ø: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567762 115
GTIN	4045197718297
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

**Prilnavá strana s tkaninou s hríbovou hlavou**, na bezpečné držanie brúsnych kotúčov s rúnom so suchým zipsom so slučkovým velúrom.

**Leštiaci kotúč** s pružnou medzivrstvou. Zvýšená pružnosť vo vonkajšej oblasti vďaka skoseným okrajom.

**Použitie:**

**Závit M14** na priame upnutie na uhlových brúskach, maximálne **80 m/s**.

**Upozornenie:**

Brúsny tanier so suchým zipsom **nie** je vhodný pre kotúče s rúnom so suchým zipsom č. 566902 – 566950.

**Technický opis**

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Vonkajší Ø	115 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Závit	M14

Druh produktu

Oporný tanier