

**Garant****CCGW 060204 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265900 NK
GTIN	4062406095499
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce krátke triesky.

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 1000 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Prevedenie rezných hrán	NK
Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Typ	MKD
Posuv f	0,005 - 0,08 mm/ot,
Rezný materiál	MKD
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 060204 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie