

**Garant****CCGW 09T312 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265924 NS
GTIN	4062406095734
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 1400 m/min
Posuv $f$	0,005 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	MKD

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	MKD
Prevedenie rezných hrán	NS
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 09T312 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie