

**Pár rukavíc 6315, Velkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094456 11
GTIN	4059904107045
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

6315. Rukavice s ochranou proti porezaniu a dobrým komfortom nosenia. Sivá čiastočná povrchová úprava PU na dobrú príľnavosť v suchom a mierne vlhkom pracovnom prostredí. Nevhodné na manipuláciu s naolejovanými dielmi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Príľnavosť na mastnom povrchu	dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
Lícovanie	dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Pocit na dotyk	velmi dobré

EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Dýchacia aktivita	dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
bez silikónov	nie
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	3
Prilňavosť na mokrom povrchu	primerané
Bez DMF	nie
Veľkosť rukavíc	11
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	10
Technológia štrikovania	13G
EN 388	4343C
Podkladový materiál	HPPE
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá
Hmotnosť	15 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním