

**Rukavice na ochranu proti chladu, pár 1603 W, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094813 9
GTIN	4059904107281
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

1603 W. Bezšvová rukavica na ochranu proti chladu s **latexovou vrstvou**. Zdrsnená povrchová úprava zabezpečuje **veľmi dobrý úchop** pri práci s naolejovanými dielmi. **Dobrá viditeľnosť** vďaka neónovo-žltému podkladovému materiálu.

Prevedenie reklamného textu:

1603 W. Bezšvová rukavica na ochranu proti chladu s **latexovou vrstvou**. Zdrsnená povrchová úprava zabezpečuje **veľmi dobrý úchop** pri práci s naolejovanými dielmi. **Dobrá viditeľnosť** vďaka neónovo-žltému podkladovému materiálu.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Použitie reklamného textu:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Ochrana pred chladom	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	9
Materiál povrchovej úpravy	Latex
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mokrom povrchu	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Lícovanie	dobré
Pocit na dotyk	primerané
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	1
EN 388 Odolnosť proti oderu	2
Dýchacia aktivita	dobré
bez silikónov	nie
Bez DMF	nie
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	2
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Ochranné rukavice proti chladu
Obsah	12
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Technológia štrikovania	7G
Norma	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Latex
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Farba	modrá / žltá

CE	CE 2241
Hmotnost	45 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu