

**Pár rukavíc 6315, Velkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094456 8
GTIN	4059904106987
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

6315. Rukavice s ochranou proti porezaniu a dobrým komfortom nosenia. Sivá čiastočná povrchová úprava PU na dobrú príľnavosť v suchom a mierne vlhkom pracovnom prostredí. Nevhodné na manipuláciu s naolejovanými dielmi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Pocit na dotyk	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Lícovanie	dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	3

Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
Bez DMF	nie
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Veľkosť rukavíc	8
bez silikónov	nie
Dýchacia aktivita	dobré
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	10
Technológia štrikovania	13G
EN 388	4343C
Podkladový materiál	HPPE
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá
Hmotnosť	15 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním