

3M**Leštiaca huba so suchým zipsom tvrdá, Ø kotúčov: 127mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567727 127
GTIN	3134375382861
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Plstené kotúče na **leštenie predleštených plôch** v spojení s leštiacou pastou č. 555740 a 552420 UNI. Potlačená strana slúži na upínanie na opornom tanieri.

Tvrde a pevné (leštiaca podložka červená/biela).

Použitie:

Vhodné na politúru lakov a kovov.

Technický opis

Ø kotúčov	127 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
odporúčané otáčky	1500 - 1700 min ⁻¹
Druh produktu	Leštiaci kotúč

Príslušenstvo

Brúsna podložka na suchý zips,M14 Vonkajší Ø 125	567760 125
Leštiaci tanier so suchým zipsomM14 Vonkajší Ø 125	567762 125
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE